


# WLB32C570PBQ

## Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie






### Dane techniczne

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Typ                         | WLB32C570PBQ                   |
| Nr kat.                     | 3087482                        |
| Dane sygnału i wyświetlacza |                                |
| Cel                         | Oświetlenie robocze LED        |
| Funkcja                     | Oświetlenie liniowe            |
| Rodzaj światła              | biały                          |
| Color temperature           | 4700...+5300 K                 |
| Luminous flux lumen         | 1200 lm                        |
| Trwałość diody LED (L70)    | 50000 h                        |
| Możliwość ściemnienia       | Dwustopniowy                   |
| Cechy koloru 1              | Biały, Stałe włączony, 1500 lm |
| Dane elektryczne            |                                |
| Napięcie robocze $U_B$      | 12...30 V DC                   |
| Prąd znamionowy DC $I_o$    | ≤ 620 mA                       |
| Input power                 | 14.88 W                        |
| Dane mechaniczne            |                                |
| Kaskadowe                   | Tak                            |
| Wykonanie                   | Prostopadłościenny, WLB32      |
| Wymiary                     | 602 x 31.9 x 46 mm             |
| Materiał obudowy            | Metal, AL                      |
| Window material             | Poliwęglan, rozproszone        |
| Połączenie elektryczne      | Złącze, M12 × 1, PVC           |
| Liczba żył przewodu         | 4                              |
| Temperatura pracy           | -40...+70 °C                   |
| Stopień ochrony             | IP50                           |

### Cechy charakterystyczne

- Połączenie kaskadowe z wykorzystaniem 4-stykowego złącza żeńskiego M12 × 1
- Przełącznik zał./wyl.
- Napięcie robocze: 12...30 V DC
- Promień: 570 mm
- Długość obudowy: 602 mm
- Kolor: Biały
- Złącze M12 x 1

### Schemat podłączenia



### Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Brak efektu oślepienia mimo zastosowania nowej technologii LED oferującej bardzo wysoką


Dane techniczne

| Testy/aprobaty         |              |
|------------------------|--------------|
| Odporność na uderzenia | 15 g (11 ms) |
| Certyfikaty            | CE, UL       |


jasność Oświetlania mogą być łączone szeregowo, w którym każde oświetlenie można wyłączyć lub ustawić jasność 50% lub 100% za pomocą mikroprzełącznika. Nowa technologia zapewnia o 40% wyższą wydajność elektryczną niż inne porównywalne oświetlenia. Metalowe obudowy oświetleń zapewniają wysoką wytrzymałość i doskonale sprawdzają się w wielu aplikacjach, np. oświetlenia zadaniowe lub maszyn. Montaż realizowany jest za pomocą uchwytów magnetycznych lub zatrzaskowych.

Akcesoria

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| LMBWLB32                                                             | 3090623 |
| Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB32 w zestawie WLB92 |         |



|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LMBWLB32MAG                                                                                 | 3087851 |
| Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenie roboczego WLB32; do montażu na powierzchniach metalowych |         |



|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| LMBWLB32-180S                                                               | 3087852 |
| Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenie roboczego WLB32; możliwość obrotu o 180° |         |

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ                     | Nr kat. |                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL | 6625206 | Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 0,6 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus |
|                   | RKC4.4T-2/TEL           | 6625013 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus                                         |
|                   | WKC4.4T-2/TEL           | 6625025 | Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus                                         |