


K30L2RGB7

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K30L2RGB7
Nr kat.	3802139
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	RGB
Możliwość ściemnienia	Programowalne
Cechy koloru 1	Czerwony, Stałe włączony, 3.2 lm
Cechy koloru 2	Zielony, 4.6 lm
Cechy koloru 3	Niebieski, 0.7 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 7.1 lm
Cechy koloru 5	Biały, 6.9 lm
Cechy koloru 6	Fioletowy, 4.5 lm
Cechy koloru 7	5.3 lm
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _e	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	60 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 44.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
- Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modulem I/O z możliwością konfiguracji
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia




	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Dane techniczne

Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Stopień ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB22A	3079414
--------	---------



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series