


WLB32ZC850PBQM

Oświetlenie liniowe LED – W metalowej obudowie



Dane techniczne

Typ	WLB32ZC850PBQM
Nr kat.	3087491
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1800 lm
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 2250 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	90...264 V AC
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB32
Wymiary	862 x 32 x 46 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-25...+45 °C
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE, UL

Cechy charakterystyczne

- Kaskadowe
- Przełącznik zał./wyl.
- Napięcie zasilania: 90...264 VAC
- Kolor: Biały

Zasada działania


Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Brak efektu oślepienia mimo zastosowania nowej technologii LED oferującej bardzo wysoką jasność. Oświetlenia mogą być łączone szeregowo, w którym każde oświetlenie można wyłączyć lub ustawić jasność 50% lub 100% za pomocą mikroprzełącznika. Nowa technologia zapewnia o 40% wyższą wydajność elektryczną niż inne porównywalne oświetlenia.

Metalowe obudowy oświetleń zapewniają wysoką wytrzymałość i doskonale sprawdzają się w wielu aplikacjach, np. oświetlenia zadaniowe lub maszyn. Montaż realizowany jest za pomocą uchwytów magnetycznych lub zatrzaskowych.


Oświetlenia robocze dostępne są w czterech różnych długościach. Dla wykonania AC oferowany jest szeroki wybór złączy.

Akcesoria

LMBWLB32	3090623
Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB32 w zestawie WLB92	



LMBWLB32MAG	3087851
Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; do montażu na powierzchniach metalowych	



LMBWLB32-180S	3087852
Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; możliwość obrotu o 180°	

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LQMAC-306	3086779	Przewód podłączeniowy, 3 żyłowy, splot
	LQMAEC-306SS	3085580	Opcjonalnie przewód przedłużający do kaskady oświetleń WLB32, długość 1,83 m