


SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R

Bezpieczeństwo maszyn – Przycisk E-stop Podświetlenie



Dane techniczne

Typ	SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R
Nr kat.	3809270
Funkcja	Przycisk zatrzymania awaryjnego, z podświetleniem
Rodzaj światła	żółty Czerwony migający
Protokół komunikacyjny	Diagnostyka szeregową ISD
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	80.3 x 80.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
kaskadowe	tak
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Wilgotność względna	45...85 %
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Odporność na wibracje	10 to 500 Hz, amp. 0,35 mm , przyspieszenie 50 g
Odporność na uderzenia	15 g (11 ms)
Certyfikaty	CE, cULus



Cechy charakterystyczne

- Oświetlenie w stanie wyłączenia: stały żółty
- Oświetlenie w stanie włączenia: migający czerwony
- 2 wyjścia bezpieczeństwa (NZ, bezpotencjałowe)
- Męskie M12 × 1, 5-stykowe

Zasada działania

Te przyciski elektromechaniczne E-stop łączą w sobie funkcję tradycyjnego wyłącznika oraz wskaźnika świetlnego EZ-LIGHT. Kolor podświetlenia zmienia się wraz ze stanem przełączenia. W dowolnym momencie dopuszczalny jest lokalny reset błędu. Istnieje także możliwość założenia blokady przed niepożądanym odblokowaniem przycisku. Urządzenie dostępne jest w wersji okrągłej lub prostopadłościenną. Obie wersje wykonane są w IP65. Tradycyjne modele bez sygnalizacji świetlnej dostępne są w konfiguracjach kompatybilnych z bezpiecznymi systemami sieciowymi firmy Siemens lub AB/ROCKWELL.

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com