

Technologia bezpieczeństwa

Mechaniczny przełącznik bezpieczeństwa

SI-LM40KHE-Q5A

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Typ	SI-LM40KHE-Q5A
Nr kat.	3810865
Funkcja	Wyłącznik bezpieczeństwa
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Napięcie znamionowe izolacji	500 V
Konwencjonalny prąd termiczny	10 A
Napięcie impulsowe	2.5 kV
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z aluminium
Żywotność mechaniczna	1 × 10 ⁶ cykli przełączania
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-30...+80 °C
Stopień ochrony	IP65
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe	Niski

- Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa do monitorowania położenia
- Uaktywniany rolką 20 mm
- Głowicę aktywującą można obracać w krokach co 90°
- Aluminiowa obudowa
- Klasa ochrony IP65
- Styk 1 x NZ i 1 x NO