


Oświetlenie sygnalizacyjne LED


Kompaktowa wieża sygnałowa

TL50CGYB



- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- Przewód 2 m
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / niebieski (COL 3)
- Napięcie robocze: Napięcie zasilania 12...30 VDC lub 21...27 VAC przy 135 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Schemat podłączenia



Zasada działania

Kompaktowa wieża sygnałowa TL50C stanowi połączenie wskaźnika ostrzegawczego TL50 i charakteryzujących się wysoką jasnością modeli TL50 w mniejszym wykonaniu i zapewnia doskonałą widoczność wskaźników stanu, a także dostarcza użytkownikowi czytelnych informacji. Mogą składać się z wielokolorowych diod LED oraz sygnalizatora dźwiękowego. Mogą być instalowane bezpośrednio na maszynie, w szafie lub w miejscu kontroli na linii produkcyjnej.

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.

Sekwencja kolorów kolumny świetlnej w kolejności od dołu do góry może zostać dobrana spośród 10 dostępnych barw: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y), biały (W), turkusowy (T), pomarańczowy (O), fioletowy (V), błękitny (S) i różowy (M). Przykład: TL50CGYRQ — kolory kolumny świetlnej w kolejności od dołu do góry: zielony, żółty, czerwony

Typ	TL50CGYB
Nr kat.	3096377
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony żółty niebieski
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączony, 27 lm
Cechy koloru 2	Żółty, Stałe włączony, 6 lm
Cechy koloru 3	Niebieski, Stałe włączony, 4.5 lm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_n	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_n	≤ 135 mA
Napięcie robocze U_n	21...27V AC
Maks. pobór prądu na kolor	135 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)22
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL50C
Wymiary	Ø 50 x 116.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6,Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Kabel, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95%
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	