

SGSB4-400

Bezpieczeństwo maszyn – Wielowiązkowa kurtyna bezpieczeństwa Zespół lusterka

Dane techniczne

Typ	SGSB4-400
Nr kat.	3803240
Dane optyczne	
Funkcja	Kurtyna świetlna
Rodzaj światła	IR
Rozdzielczość optyczna	400 mm
Wysokość aktywna	1200 mm
Liczba wiązek	4
Kod skanowania	Brak
Dane elektryczne	
Typowy czas odpowiedzi	< 30 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, System sieci bezpieczeństwa SGS
Wymiary	56.9 x 52 x 1280.5 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Żółty poliester
Pollution degree	2
Soczewka	tworzywo sztuczne, PMMA
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1
Temperatura pracy	0...+55 °C
Storage temperature	-25...+70 °C
Wilgotność względna	15...95 %
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Odporność na wibracje	10-55 Hz bei 0,35 mm
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)
PL zgodny z DIN EN 13849-12008	e
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 lat



Cechy charakterystyczne

- Pasywne lusterko
- Promienie: 4
- Rozdzielczość: 400 mm
- Wymaga aktywnego nadajnika/odbiornika SGSSA4-400Q8 lub SGSMA4-400Q12
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)