

SI-RFA-DM2

Bezpieczeństwo maszyn – Moduł diagnostyczny IO-link

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Dane techniczne

Typ	SI-RFA-DM2
Nr kat.	3806413
Funkcja	Moduł diagnostyczny IO-link
Napięcie zasilania	19.2...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 50 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 15 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	IO-Link
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP
IO-Link	
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Process data width	16 bit
Frame type	Type_2_2
Maximum cable length	20 m
W zestawie SIDI GSDML	Nie
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	121.1 x 22.8 x 107 mm
Materiał obudowy	Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, Czarny
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem
Temperatura pracy	0...+60 °C
Storage temperature	0...+60 °C
Klasa ochrony	IP67
Cechy szczególne	IO-Link

Cechy charakterystyczne

- Moduł diagnostyczny do przełączników bezpieczeństwa z funkcją ISD
- 1 wejście diagnostyczne
- Zapewnienie zrozumiałych informacji diagnostycznych
- Pobieranie informacji diagnostycznych poprzez interfejs IO-Link lub USB

Dane techniczne

Testy/aprobaty