

SSA-ISD-TCA

Bezpieczeństwo maszyn – Adapter T Do połączenia kaskadowego ISD

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Dane techniczne

Typ	SSA-ISD-TCA
Nr kat.	3809537
Napięcie zasilania	19.2...27.6 V DC
Prąd bez obciążenia	≥ 60 mA
Prąd bez obciążenia	≤ 75 mA
Protokół komunikacyjny	Diagnostyka szeregową ISD
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Napięcie znamionowe izolacji	75 V
Napięcie impulsowe	0.5 kV
Typowy czas odpowiedzi	< 40 ms
Wymiary	45 x 45 x 17 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
kaskadowe	tak
Połączenie elektryczne	Złącza, M12, 30 m
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Wilgotność względna	85...45 %
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
PL zgodny z DIN EN 13849-12008	e
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 lat
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe	Niski

Cechy charakterystyczne

- Adapter T do kaskadowego łączenia ISD
- Umożliwia podłączenie niezgodnych urządzeń ISD do istniejącej kaskady ISD
- Wejście: standardowy wyłącznik bezpieczeństwa z dwoma zestykami rozwiernymi
- Do 32 urządzeń w sieci kaskadowej
- 1 wejście diagnostyczne
- Zapewnienie zrozumiałych informacji diagnostycznych
- Wskaźniki LED sygnału wejściowego i stanu ISD

