


# CABLE 5711-150M

## Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen) – Otulina TPE




### Cechy charakterystyczne



- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: szary
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- Z wolnymi końcami
- Długość kabla: 150 m

### Przekrój poprzeczny przewodu



### Dane techniczne

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Typ                                    | CABLE 5711-150M             |
| Nr kat.                                | 6602455                     |
| Kabel                                  |                             |
| Protokół sieciowy                      | DeviceNet<br>CANopen, 5711  |
| Liczba żył przewodu                    | 4                           |
| Średnica przewodu                      | Ø 8.38 mm                   |
| Długość przewodu                       | 150 m                       |
| Otulina przewodu                       | PCW, Szary                  |
| Ekran                                  | tak                         |
| Izolacja żyły                          | PE (Dane), PVC (Zasilanie)  |
| Data cable cores                       |                             |
| Przekrój przewodu                      | 2 × 0.52 mm <sup>2</sup>    |
| Przewód linkowy, układ                 | 19 × 0.19 mm                |
| Power cable cores                      |                             |
| Przekrój przewodu                      | 2× 1.3 mm <sup>2</sup>      |
| Linka                                  | 65 x0.16 mm                 |
| Kolory żył                             | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                             |
| Napięcie nominalne                     | 300 V                       |
| Prąd                                   | 7 A                         |
| DC resistance (loop)                   | 34.1 Ω/km                   |
| Nom. impedance                         | 110 Ω (1 MHz)               |
| Nom. capacitance                       | 40.52 pF/m                  |

## Dane techniczne

| Właściwości chemiczne i mechaniczne           |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)               | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)          | $\geq 15 \times \varnothing$ |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                  | -40...+80 °C                 |
| Inne cechy                                    |                              |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | nie                          |
| Bez halogenu                                  | nie                          |
| Certyfikaty                                   | UL<br>CSA                    |