


CMBSD8141-0/PG9

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, proste



Dane techniczne


Typ	CMBSD8141-0/PG9
Nr kat.	6604282
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	Ethernet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Do zastosowań Ethernet
- Ekranowanie połączenia za pomocą sprężyny iris
- Kodowanie D
- Metalowa obudowa
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty	Certyfikat cULus
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.