

Cable-PDP-52-100M
Kabel zasilania/PUR – przewód z belki

Cechy charakterystyczne



- Przewód zasilający: 5 x 1,5 mm²
- Materiał otuliny: PUR, kolor: szary
- Średnica otuliny: 8,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na olej i rozprzestrzenianie się płomienia
- Bez halogenu
- Długość przewodu: 100 m

Dane techniczne

Typ	Cable-PDP-52-100M
Nr kat.	6604716
Średnica przewodu	Ø 8.5 mm +0.30
Długość przewodu	100 m
Otulina przewodu	PUR, Szary
Ekran	nie
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	5 × 1.5 mm ²
Przewód linkowy, układ	40 × 0.15 mm
Przekrój przewodu	1.5 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	240 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	5.3 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	0...+90 °C
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak

Przekrój poprzeczny przewodu

