


PROFIBUS-PA rozdzielacz IP67, 4-kanałowy JBBS-48-T415/3G



4-kanałowy rozdzielacz JBBS-48-T415/3G został zaprojektowany dla systemu PROFIBUS-PA.


Obudowa wykonana została z odlewu ciśnieniowego aluminium pomalowanego proszkowo i posiada stopień ochrony IP67.

Rozdzielacz wyposażony jest w aktywowany rezystor terminujący system sieciowy. Przełącznik jest zintegrowany z modulem.

Odpowietrznik zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy.

Ekranowanie i obudowa są ze sobą bezpośrednio połączone za pomocą kolejnego przełącznika zintegrowanego z układem elektronicznym.


Uwaga: System musi zapewniać wystarczające wyrównanie potencjałów. W urządzeniu wyrównuje się potencjał za pomocą wkrętu uziemiającego M5 x 1.



- Rozdzielacz do montażu naściennego, wyposażony w dławiki z PVC M20 x 1,5
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
- Parametry Enty i FISCO zgodne z IEC 60079-11

Typ	JBBS-48-T415/3G
Nr kat.	6611420
Standard sieciowy	IEC 61158-2
Napięcie robocze	9...32 VDC
Dopuszczenie Ex zgodnie z odpowiednimi certyfikatami	TURCK Ex-13016H X
Oznaczenie urządzenia	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Oznaczenie urządzenia	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	Urządzenie obiektowe FISCO / Entity
Połączenie elektryczne	Dławik kablowy
Wejściowy segment IN	1 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm)
Wyjściowy segment OUT	1 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm)
Linia doprowadzeniowa	4 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm)
Zacisk, przekrój przewodu	0,2...2,5 mm ² (AWG: 24...14)
Pin uziemiający	M5 x 1
Stopień ochrony	IP67
MTTF	705 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszko- wo
Kolor obudowy	Czarno-żółty
Wymiary	64 x 150 x 45 mm
Tryb połączenia	Instalacja naścienna

Wymiary



Konfiguracja terminala



- 1 = n.c.
- 2 = Shield
- 3 = +
- 4 = -