

# VAS22-A80E-5/TEL

## Złącze dla zaworu, typ A – Przewód podłączeniowy

### Cechy charakterystyczne




- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Odporność na związki agresywne chemiczne i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Długość przewodu: 5,0 m

### Dane techniczne

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                    | VAS22-A80E-5/TEL                                |
| Nr kat.                                | 6606777                                         |
| Złącze A                               | Złącze dla zaworu, Wykonanie A                  |
| Styki                                  | Metal, CuSn, Posrebrzane                        |
| Materiał wokół styków                  | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                   |
| Uchwyt                                 | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty |
| Uszczelnienie                          | Tworzywo sztuczne, TPU                          |
| Żywotność mechaniczna                  | > 100 Cykle dopasowania                         |
| Stopień zanieczyszczenia               | 3                                               |
| Typ ochrony                            | IP65, IP67, IP68, (zmontowane)                  |
| Średnica przewodu                      | Ø 6.1 mm ±0.20                                  |
| Długość przewodu                       | 5 m                                             |
| Otulina przewodu                       | PCW, Czarny                                     |
| Izolacja żyły                          | PCW                                             |
| Przekrój przewodu                      | 3 × 0.75 mm²                                    |
| Przewód linkowy, układ                 | 24 × 0.195 mm                                   |
| Kolory żył                             | BN, BU, GNYE                                    |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                                 |
| Napięcie nominalne                     | 230 V                                           |
| Napięcie testowe                       | 2000 V                                          |
| Prąd                                   | 4 A                                             |
| Rezystancja izolacji                   | > 1 MΩ/km                                       |
| Rezystancja izolacji                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                             |
| rezystancja przewodzenia               | maks. 57 Ω/km                                   |

### schemat obwodu



## Dane techniczne

### Właściwości chemiczne i mechaniczne

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)      | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)         | -40...+105 °C                |
| Temp. otoczenia (ruchomy)            | 0...+80 °C                   |
| Śruba montażowa                      | Mosiądz, CuZn, niklowane     |