


# PROFIBUS-PA rozdzielacz IP67, 6-kanałowy JBBS-48-M613/3G



6-kanałowy rozdzielacz JBBS-48-M613/3G został zaprojektowany dla systemu PROFIBUS-PA.

Obudowa wykonana została z odlewu ciśnieniowego aluminium pomalowanego proszkowo i posiada stopień ochrony IP67.

Rozdzielacz wyposażony jest w aktywowany rezystor terminujący system sieciowy. Przełącznik jest zintegrowany z modulem.

Odpowietrznik zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy.

Ekranowanie i obudowa są ze sobą bezpośrednio połączone za pomocą kolejnego przełącznika zintegrowanego z układem elektrycznym.


**Uwaga:** System musi zapewniać wystarczające wyrównanie potencjałów. W urządzeniu wyrównuje się potencjał za pomocą wkrętu uziemiającego M5 x 1.



- Rozdzielacz do instalacji na murze wyposażony w złącza kołnierzowe 7/8" ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
- Parametry Enty i FISCO zgodne z IEC 60079-11

|                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                                                  | JBBS-48-M613/3G                                       |
| Nr kat.                                              | 6611406                                               |
| Standard sieciowy                                    | IEC 61158-2                                           |
| Napięcie robocze                                     | 9...32 VDC                                            |
| Dopuszczenie Ex zgodnie z odpowiednimi certyfikatami | TURCK Ex-13016H X                                     |
| Oznaczenie urządzenia                                | Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc                              |
| Oznaczenie urządzenia                                | Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc                             |
|                                                      | Urządzenie obiektowe FISCO / Entity                   |
| Połączenie elektryczne                               | Gniazdo 7/8"                                          |
| Wejściowy segment IN                                 | 1 x 7/8" - wtyczki                                    |
| Wyjściowy segment OUT                                | 1 x 7/8" - wtyczki                                    |
| Linia doprowadzeniowa                                | 6 x 7/8" - wtyczki                                    |
| Pin uziemiający                                      | M5 x 1                                                |
| Stopień ochrony                                      | IP67                                                  |
| MTTF                                                 | 705 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C        |
| Temperatura pracy                                    | -25...+70 °C                                          |
| Materiał obudowy                                     | Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszko-<br>wo |
| Kolor obudowy                                        | Czarno-żółty                                          |
| Wymiary                                              | 64 x 185.5 x 45 mm                                    |
| Tryb połączenia                                      | Instalacja naścienna                                  |


## Wymiary



## Konfiguracja pinów


### — 7/8

Segment in



### ⌋ 7/8"

Segment out, Drop



1 = V +  
2 = n.c.  
3 = V -  
4 = shield

nominal values: 9 A, 300 V