


PROFIBUS-PA rozdzielacz IP67, 6-kanałowy JBBS-48-M613/EX



6-kanałowy rozdzielacz Ex serii JBBS-48-M613/EX został zaprojektowany dla systemu PROFIBUS-PA.

Obudowa wykonana została z odlewu ciśnieniowego aluminium pomalowanego proszkowo i posiada stopień ochrony IP67.

Rozdzielacz wyposażony jest w aktywowany rezystor terminujący system sieciowy. Przełącznik jest zintegrowany z modulem.

Odpowietrznik zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy.


Ekranowanie i obudowa są ze sobą bezpośrednio połączone za pomocą kolejnego przełącznika zintegrowanego z układem elektronicznym.

Uwaga: System musi zapewniać wystarczające wyrównanie potencjałów. W urządzeniu wyrównuje się potencjał za pomocą wkrętu uziemiającego M5 x 1.



- Rozdzielacz do instalacji na murze wyposażony w złącza kołnierzowe 7/8" ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11


Wymiary



Konfiguracja pinów

— 7/8


Segment in



1 = V +
2 = n.c.
3 = V -
4 = shield

⌋ 7/8"

Segment out, Drop



nominal values: 9 A, 300 V

Typ	JBBS-48-M613/EX
Nr kat.	6611407
Standard sieciowy	IEC 61158-2
Napięcie robocze	9...32 VDC
Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodności	PTB 03 ATEX 2236
Oznaczenie urządzenia	Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Oznaczenie urządzenia	Ex II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
	Ex II 2 (1D) G Ex ia [ib IIIC Da] IIB T4 Gb
	Ex II 2 (2D) G Ex ib [ib IIIC Db] IIB T4 Gb
	Urządzenie obiektowe FISCO / Entity
Parametry bitowe	
Maks. napięcie wyjścia U_o	≤ 24 V
Maks. prąd wyjścia I_o	≤ 250 mA
Maks. moc wyjścia P_o	≤ 2560 mW
Maks. napięcie wejścia U_i	≤ 24 V
Maks. prąd wejścia I_i	≤ 250 mA
Maks. moc wejściowa P_i	≤ 2560 mW
Parametry FISCO zgodne z IEC 60079-11	
Maks. napięcie wyjścia U_o	≤ 17.5 V
Maks. prąd wyjścia I_o	≤ 380 mA
Maks. moc wyjścia P_o	≤ 5320 mW
Maks. napięcie wejścia U_i	≤ 17.5 V
Maks. prąd wejścia I_i	≤ 380 mA
Maks. moc wejściowa P_i	≤ 5320 mW
Zewnętrzna indukcyjność/pojemność L/C	kabel wspólny (we/wy): pomijalne / $\leq 5,00$ nF na obwód obiektowy: pomijalne / $\leq 0,82$ nF Σ obwodów obiektowych: pomijalne / $\leq 5,00$ nF
Połączenie elektryczne	Gniazdo 7/8"
Wejściowy segment IN	1 x 7/8" - wtyczki
Wyjściowy segment OUT	1 x 7/8" - wtyczki
Linia doprowadzeniowa	6 x 7/8" - wtyczki
Pin uziemiający	M5 x 1
Stopień ochrony	IP67
MTTF	705 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Temperatura pracy	-30...+70 °C
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy aluminium pomalowany proszko- wo
Kolor obudowy	Czarno-żółty
Wymiary	64 x 185.5 x 45 mm
Tryb połączenia	Instalacja naścienna