



CKM19-19-5/TXL

Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego,
TPU – Przewód podłączeniowy



Dane techniczne

Typ	CKM19-19-5/TXL
Nr kat.	6631132
Złącze A	Złącze żeńskie, M23 × 1, Prosty
Liczba styków	19
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Szary
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 8.9 mm ±0.30
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	16 × 0.32 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.23 mm
Przekrój przewodu	3 × 0.82 mm ²
Linka	19 x0.15 mm
Kolory żył	VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	150 V




Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M23, proste, 19-stykowe
- Materiał powłoki: TPU
- Kolor powłoki: czarny
- Ognioodporność zgodnie z FT1
- Nie zawiera halogenu, silikonu ani PVC
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 5,0 m

Przyporządkowanie styków



Zasada działania

Nominalny prąd 9 A (styki 6, 12, 19)
Nominalny prąd 2 A (inne styki)

Dane techniczne

Prąd 2 A

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C