


CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL  
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC – przewód z belki



Dane techniczne


|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                    | CABLE(4+1)X0.34-SH-PVC-BK-500M/TEL |
| Nr kat.                                | 6627973                            |
| Liczba styków                          | 4+PE                               |
| Kabel                                  |                                    |
| Średnica przewodu                      | Ø 5.6 mm ±0.20                     |
| Długość przewodu                       | 500 m                              |
| Otulina przewodu                       | PCW, Czarny                        |
| Izolacja żyły                          | PCW                                |
| Przekrój przewodu                      | 5 × 0.34 mm²                       |
| Przewód linkowy, układ                 | 42 × 0.1 mm                        |
| Kolory żył                             | BN, WH, BU, BK, GNYE               |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C |                                    |
| Napięcie nominalne                     | 300 V                              |
| Napięcie testowe                       | 2000 V                             |
| Prąd                                   | 4 A                                |
| Rezystancja izolacji                   | > 30.5 MΩ/km                       |
| rezystancja przewodzenia               | maks. 57 Ω/km                      |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne    |                                    |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)        | ≥ 5 x Ø                            |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)   | ≥ 10 x Ø                           |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)           | -40...+105 °C                      |
| Temp. otoczenia (ruchomy)              | 0...+80 °C                         |

Cechy charakterystyczne




- 4 styki + PE
- Materiał powłoki: PVC, ekranowanie
- Kolor powłoki: czarny
- Odporność na chemikalia i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Wolne od związków LABS
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 500 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ                   | Nr kat.   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |