



Kabel RFID w wersji standardowej

Kabel połączeniowy


RK4.5T-10/S2500



- 4-żyłowe, AWG 24/AWG 22
- Materiał powłoki: PUR, kolor: żółty
- Nie zawiera halogenu ani LABS
- Ekranowanie: folia aluminiowa, cynowany opłot miedziany
- Średnica powłoki: 6,9 mm
- Dopuszczalne do stosowania w łańcuchach kablowych, odporne na olej, o wysokiej elastyczności
- Kabel UL Styl 20594
- Z wolnymi końcami
- Długość kabla: 10 m



schemat obwodu



Typ	RK4.5T-10/S2500
Nr kat.	6699207

Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn-Ni, Niklowane
Moment dokręcający	0.6 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP69K, Tylko w skręconym stanie

Kabel	
Średnica przewodu	Ø 6.9mm
Długość przewodu	10 m m
Otulina przewodu	PUR, Żółty
Ekran	tak
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2 × 0.25 mm ²
Power cable cores	
Przekrój przewodu	2× 0.34 mm ²
Kolory żył	Power: BN, BU Data: WH, BK

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30VV
Prąd	4AA
DC resistance (loop)	103 Ω/km
Nom. impedance	135 Ω
Nom. capacitance	50 pF/m

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 8 \times \varnothing$
Cykle zagięcia	$\geq 1 \text{ mln}$
Stacjonarna	$-40^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
Aplikacja ruchoma	$-25^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$

Inne cechy

Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak