


# Samodzielny moduł piconet do sieci DeviceNet


## 4 Analog Inputs for Thermoelements

### SDNB-40A-0004




- 4 analog inputs for thermoelements
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


#### Złącze magistrali M12 × 1




#### Wejście M12 × 1



#### Podłączenie - wejścia



#### Zasilanie M8 × 1



|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                               | SDNB-40A-0004                             |
| Nr kat.                           | 6824046                                   |
| Liczba kanałów                    | 4                                         |
| Napięcie pracy / obciążenia       | 20...29 VDC                               |
| Prąd pracy                        | ≤ 40 mA                                   |
| Prędkość transmisji sieciowej     | 125/250/500 kbps                          |
| Adresowanie sieciowe              | 0 to 99                                   |
| Interfejs serwisowy               | parameterisation via I/O-ASSISTANT        |
| Izolacja elektryczna              | Fieldbus to operational voltage           |
| Liczba kanałów                    | 4 analogue thermoelement inputs           |
| Izolacja elektryczna              | channels to operational voltage           |
| Sensor type                       | K                                         |
| Temperature range                 | Czujnik (domyślny typ K)                  |
| Conversion time                   | 250 ms                                    |
| Relative measuring error          | < ±0,5 % pełnej skali                     |
| Input filter                      | variable                                  |
| Zasilanie czujników               | from operational voltage                  |
| Dimensions (W x L x H)            | 30 x 175 x 26.5 mm                        |
| Test wibracyjny                   | Zgodnie z normą EN 60068-2-6              |
| Test przeciążeniowy/wstrząsowy    | acc. to DIN EN 60068-2-27                 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Stopień ochrony                   | IP67                                      |
| Certyfikaty                       | CE, cULus                                 |