Samodzielny moduł piconet do sieci CANopen 4 Analog Inputs 0(4)… 20 mA SCOB-40A-0007



- 4 analog inputs 0(4)…20 mA
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Typ	SCOB-40A-0007
Nr kat.	6824055
Liczba kanałów	4
Napięcie pracy / obciążenia	20…29 VDC
Prąd pracy	≤ 55 mA
Prędkość transmisji sieciowej	10 kbps … 1 Mbps
Adresowanie sieciowe	0 to 99
Interfejs serwisowy	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Izolacja elektryczna	Fieldbus to operational voltage
Liczba kanałów	4 analogue inputs 20 mA
Rezystancja wejścia	80 Ω
Izolacja elektryczna	channels to operational voltage
Common mode voltage	max. 35 V
Mierzony prąd	0,5 mA
Conversion time	250 ms
Relative measuring error	< ±0,3 % pełnej skali
Input filter	variable
Zasilanie czujników	from load voltage
Dimensions (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopień ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus

Złącze magistrali M12 × 1



Wejście M12 × 1



Podłączenie - wejścia



Zasilanie M8 × 1



$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4$ A

Edition • 2025-02-27T18:39:38+01:00