


Samodzielny moduł piconet do sieci CANopen


4 Analog Inputs for Pt100

SCOB-40A-0009




- 4 analog inputs for Pt100
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


Złącze magistrali M12 × 1




Wejście M12 × 1



Podłączenie - wejścia



Zasilanie M8 × 1



Typ	SCOB-40A-0009
Nr kat.	6824121
Liczba kanałów	4
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prąd pracy	≤ 40 mA
Prędkość transmisji sieciowej	10 kbps ... 1 Mbps
Adresowanie sieciowe	0 to 99
Interfejs serwisowy	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Izolacja elektryczna	Fieldbus to operational voltage
Liczba kanałów	4 analogue inputs Pt100
Izolacja elektryczna	channels to operational voltage
Sensor type	Pt100
Temperature range	Od -200 do 850°C (czujniki Pt), od -60 do 250°C (czujniki Ni)
Mierzony prąd	0,1 °C
Conversion time	250 ms
Relative measuring error	< ±1,0 % pełnej skali
Input filter	variable
Zasilanie czujników	from operational voltage
Dimensions (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopień ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus