


CKWM19-11-5/TXL

Kabel zasilający do wieloportowego koncentratora pasywnego,
TPU – Przewód podłączeniowy



Dane techniczne

Typ	CKWM19-11-5/TXL
Nr kat.	6631134
Złącze A	Złącze żeńskie, M23 × 1, Kąt prosty
Liczba styków	19
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Szary
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 7.6 mm ±0.30
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	TPU, Czarny
Izolacja żyły	PP
Przekrój przewodu	8 × 0.32 mm ²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.23 mm
Przekrój przewodu	3× 0.82 mm ²
Linka	19 x0.15 mm
Kolory żył	GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, GNYE, BNGN, WH, YE, BN
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	150 V
Prąd	2 A

Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M23, kątowe, 19-stykowe (11 przypisanych)
- Materiał powłoki: TPU
- Kolor powłoki: czarny
- Ognioodporność zgodnie z FT1
- Nie zawiera halogenu, silikonu ani PVC
- Szczególna odporność na ścieranie
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 5,0 m

Przyporządkowanie styków



Zasada działania

Nominalny prąd 9 A (styki 6, 12, 19)
Nominalny prąd 2 A (inne styki)

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	$\geq 5 \times \varnothing$
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	$\geq 10 \times \varnothing$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C