


Samodzielny moduł piconet do sieci CANopen


1-channel SSI Sensor Interface

SCOB-10S-0005




- SSI encoder interface
- 1-channel
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


Złącze magistrali M12 × 1



Przetwornik położenia – M23 × 1



Zasilanie M8 × 1



Typ	SCOB-10S-0005
Nr kat.	6824157
Liczba kanałów	1
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prąd pracy	≤ 55 mA
Prędkość transmisji sieciowej	10 kbps ... 1 Mbps
Adresowanie sieciowe	0 to 99
Interfejs serwisowy	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Izolacja elektryczna	Fieldbus to operational voltage
Bit transfer	Różnicowy (RS485)
Transmission rate	variable up to 1 MHz (default 250 Hz)
Serial input	24 bit
Data direction	read
Zasilanie czujników	24 VDC from load voltage
Potential separation	operating voltage to RS232
Dimensions (W x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopień ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus