


Moduł rozszerzeń typu piconet do systemu IP-Link


1-channel Incremental Encoder Interface

SNNE-10S-0001




- Incremental encoder interface
- 1-channel
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the IP link
- Fibre-glass reinforced housing
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


Wejście z bramką/podtrzymaniem M12 x 1



Przetwornik położenia – M23 x 1



Zasilanie M8 x 1



Typ	SNNE-10S-0001
Nr kat.	6824210
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prąd pracy	≤ 55 mA
Fibre-optic length	≤ 15 m
Maks. częstotliwość sygnału analogowego	1 MHz
Rectangular decoder	1-port, 2-port, 4-port evaluation
Counter	16 bit binary
Actuator power supply	5 VDC
Zero pulse latch	16 bit
Commands	read, set, activate
Dimensions (W x L x H)	30 x 126 x 26.5 mm
Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopień ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus

Dane z odwzorowania procesu

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D1	SB	Reg1	CB
	1	D2	D0	reserved	Reg0
	2	D3	D4	reserved	reserved