


Kompaktowy moduł zasilacza w IP67

Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 2 x 3,8 A

PSU67-12-2480/M



Typ	PSU67-12-2480/M
Nr kat.	6884148

Napięcie nominalne	Zasilanie uniwersalne
Napięcie robocze	100...240 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Napięcie robocze U_s	100...300 V DC
Pobór mocy	≤ 205 VA
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 22 W
Buforowanie sieci	Ui: 100...240 VAC/ 50 ms

Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Prąd nominalny	7.6 A


Ochrona przed przeciążeniem	105...130%
Tryb równoległy	nie
Tętnienia	240 mV
Zachowanie przy zwarcu	Ograniczenie prądowe

Certyfikat	Zgodność z CE Certyfikat UL Zgodność z dyrektywą RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (bezpieczeństwo elektryczne) EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) EN 61000-6-3 (zakłócenia emitowane) EN 61000-3-2 (harmoniczne)
------------	---


Gotowość do pracy	Zielony
-------------------	---------

- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu


Przypisanie wejścia 7/8" (XD1)



Konfiguracja wyjść 7/8"



Charakterystyka



Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Obniżanie wartości znamionowych	2 %/K od 50 °C
Wymiary	122 x 245 x 70 mm
Waga	3268 g
Materiał obudowy	Aluminium, ADC-12
Połączenie elektryczne	Złącze
MTTF	54 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C