

system I/O excom


Obudowa systemu 460 × 550 × 260

EG-VA465526/102-0800/N




- Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
- Bez okienka podglądu
- Płyta gniazd wyposażona w dławiki kablowe z tworzywa sztucznego (4 × M25 do zasilania, 4 × M20 dla magistrali, 66 × M20 dla sygnałów I/O) oraz element odpowietrzający/spustowy 1 × M20
- Dodatkowa instalacja zacisków Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączenia napięcia zasilania
- Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kasetą montażową MT16-N

Wymiary



Typ	EG-VA465526/102-0800/N
Nr kat.	6884443
Napięcie robocze U _B	19.2...32 V DC
Built-ins	
Kasety montażowe	1 × MT16-N
Ex-e terminals	2 × UT 10, 2 × UT 10 BU, 2 × UT 10-PE; styk Phoenix
Zacisk, przekrój przewodu	0,5...10 mm ² (AWG: 20...8)
Receptacle plate	
Napięcie	4 × M25 (Ø 10...17 mm), tworzywo sztuczne, kolor czarny
Sieć przemysłowa	4 × M20 (Ø 7...13 mm), tworzywo sztuczne, czarny
Sygnały z sieci	66 × M20 (Ø 7-13 mm), tworzywo sztuczne, czarny
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Grubość ścianki	1.5 mm
Powierzchnia obudowy	Kat6, Kute i polerowane (ziarnistość 240)
Kolor obudowy	Stal nierdzewna, nielakierowana
Materiał uszczelniający	silicone
Inspection window	no
Tryb połączenia	Instalacja naścienna
Pin uziemiający	M8 x 1,5
Stopień ochrony	IP66
Wilgotność względna	≤ 93 % w temp. 40 °C zgodnie z IEC 60068-2-78
Test wibracyjny	Zgodnie z normą IEC 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	Zgodnie z normą IEC 60068-2-27
Wymiary	460 x 550 x 260 mm

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
VSTS22	6884043	Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Klucz nasadowy do dławików kablowych, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Element kompensacji ciśnienia (tworzywo sztuczne), zapobiega kondensacji wewnątrz obudowy	
SK8	6900360	Zacisk ekranu do szyn ekranowania, średnica kabla 3... 8 mm, PU 10 szt.	