


Akcesoria do przewodów czujników/elementów wykonawczych


Przepust

FK-FS8/M12




- Przelotka przez ściankę M12 x 1, 8-pinów
- Męski na żeński
- Napięcie: 36 V
- Obciążalność prądowa: 1,5 A
- Temperatura: -40...+80 °C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Certyfikaty: UL, CSA

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	FK-FS8/M12
Nr kat.	6922808
Złącze A	Męskie/żeńskie, M12 x 1, Prosty
Liczba styków	8
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Metal, CuZn, niklowane
Gwint montażowy	M12 x 1
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68, (skręcone razem)
Złącze B	Gniazdo męskie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	36V
Prąd	1.5AA
Rezystancja izolacji	$\geq 10^6 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80°C