


AIDA-POWER-CC

Złącze rozbieralne – Złącza Push-Pull Power zgodne z AIDA
Złącze męskie, proste



Dane techniczne

Typ	AIDA-POWER-CC
Nr kat.	6935632
Złącze A	Męskie, Prosty
Liczba styków	5
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
External diameter of the cable	9...13 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	2.5 mm ²
Tryb połączenia	technologia podłączenia za pomocą terminala sprężynowego
Żywotność mechaniczna	> 500 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, IP67
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	24 V
Prąd	16 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+70 °C

Cechy charakterystyczne

- Podłączenie za pomocą terminala sprężynowego
- 5-pinów
- Przejściówka przewodu: 9,0...13,0 mm
- Obciążalność zacisku: 18-13 AWG
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65 i IP67

Nagłówek schemat podłączenia

