


Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 VDC - prąd wyjściowy 2 A
PSU67-11-2420/M



Typ	PSU67-11-2420/M
Nr kat.	6884140

Napięcie nominalne	Zasilanie uniwersalne
Napięcie robocze	100...240 V AC
Częstotliwość	50...60 Hz
Napięcie robocze U _s	100...300 V DC
Zewnętrzny bezpiecznik	B10A, C10A
Buforowanie sieci	Ui: 100...240 VAC/ 50 ms

Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Prąd nominalny	2 A


Ochrona przed przeciążeniem	105...130%
Tryb równoległy	nie
Tętnienia	240 mV
Zachowanie przy zwarcu	Ograniczenie prądowe

Certyfikat	Zgodność z CE Certyfikat UL Zgodność z dyrektywą RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (bezpieczeństwo elektryczne) EN 61000-6-2 (odporność na zakłócenia) EN 61000-6-3 (zakłócenia emitowane) EN 61000-3-2 (harmoniczne)
------------	---


Gotowość do pracy	Zielony
-------------------	---------

- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu

Konfiguracja wejść 7/8"



Konfiguracja wyjść 7/8"



Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Obniżanie wartości znamionowych	2 %/K od 50 °C
Wymiary	85 x 172 x 35 mm
Waga	833 g
Materiał obudowy	Poliamid wzmocniany włóknem szklanym, PA66-GF25
Połączenie elektryczne	Złącze
MTTF	87 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C