


B8151-0/PG9

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste




Dane techniczne

Typ	B8151-0/PG9
Nr kat.	6904604
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	5
Styki	CuZn,Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	PA, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	125 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne

- 
- Do zastosowań DeviceNet™/CANopen
 - Kodowanie A
 - Terminal zaciskowo-śrubowy
 - 5-stykowe
 - gwint PG9
 - Średnica przepustu przewodu 6,0...8,0 mm

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schematu podłączenia 3
Przyporządkowanie połączenia RFID (S2500)



Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus
