


VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087

Trójnik 2-drogowy – Trójnik typu Y bez przewodu, złącze żeńskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M12 x 1



Dane techniczne



Typ	VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Nr kat.	6930563
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Męskie, M12 × 1
Liczba styków	5
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	Tylko po skręceniu
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, 5-stykowe
- Złącze żeńskie M12, 4-stykowe
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67
- Z owalnym otworem (z tuleją 5 mm)

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+90 °C

Akcesoria

WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
		Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	