


EC-FKFD4-P/16

Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu



Dane techniczne


Typ	EC-FKFD4-P/16
Nr kat.	6934576
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Styk drukowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C

Cechy charakterystyczne




- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pośrednictwem styków do płytek drukowanych

Przyporządkowanie styków



Montaż od tyłu



Dane techniczne

Certyfikaty

CE
