


Trójnik 2-drogowy



Trójnik typu T PROFIBUS, pełne ekranowanie, 12 Mb/s

RKSW54.5[5]-2RSSWS




- Trójnik typu T, odwrotne kodowanie
- Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze męskie, 5 styki
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu



Typ	RKSW54.5[5]-2RSSWS
Nr kat.	6934899
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Złącze A	Złącze męskie, męskie — żeńskie, M12 × 1, Kodowanie B
Liczba styków	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Purpurowy
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie B
Liczba pinów	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48V
Prąd	0.4AA
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90°C

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
Klucz dynamometryczny nastawa + magistrala	6936171	Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14)	