


AIDA-GC-AIDA-GC-4416-0.3M

Przemysłowy przewód Ethernet, PUR – Przewód zasilający zgodny z AIDA




Dane techniczne

Typ	AIDA-GC-AIDA-GC-4416-0.3M
Nr kat.	6935648
Złącze A	Złącza, RJ45, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowany, posrebrzany
Żywotność mechaniczna	> 750 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, IP67, (podłączone)
Złącze B	Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Żywotność mechaniczna	> 750 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP65, IP67, (wtykane)
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet
Średnica przewodu	Ø 6.5 mm ±0.20
Otulina przewodu	PUR, Zielony
Ekran	Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	4 × 0.32 mm ²
Przewód linkowy, układ	7 × 0.25 mm

Cechy charakterystyczne

- EtherNet/IP
- RoHS compliant
- UL
- Ognioodporność
- Odporność na olej
- Bez związków halogenu
- Zgodność z AIDA
- Stopień ochrony: IP65 i IP67
- Złącze męskie RJ45, zgodne z IEC 60603-7
- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 22
- CAT 5E
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekran: folia aluminiowa na zewnątrz, cynowany drut miedziany
- Średnica powłoki: 6,5 mm
- Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-2-1 i UL13
- Bez związków halogenu zgodnie z IEC 60754
- Ognioodporność zgodnie z normami IEC 60332-1-2 i UL2556 VW1
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z AIDA
- Stopień ochrony: IP65 i IP67
- Złącze męskie RJ45, zgodne z IEC 60603-7

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Kolory żył	WH, YE, BU, OG
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	40 V
Napięcie testowe	2000 V
Prąd	1.5 A
DC resistance (loop)	120 Ω/km
Nom. impedance	100 Ω (1MHZ)
Nom. capacitance	50 pF/m
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 3 mln
Naprężenie skręcające	± 180 °/m
Cykle skrętne	maks. 100000
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+70 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-20...+60 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	tak
Bez PVC	tak
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Odporność na olej	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	UL w wykazie

schemat obwodu

