


EC-FKD3-0.5/20

Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi,
montaż od przodu





Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 3-styk.
- Długość żył typu linka: 0,5 m


Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	EC-FKD3-0.5/20
Nr kat.	6935742
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M20 × 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żył	PCW
Przekrój przewodu	3 × 0.34 mm²
Kolory żył	BN, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Montaż panelu przedniego



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	CE
-------------	----