


Kabel zasilania

Otulina TPE

RSM RKM 461-2M/S3059



Typ	RSM RKM 461-2M/S3059
Nr kat.	U-31034

Złącze A	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Złącze B	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Średnica przewodu	Ø 9.14 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	TPE, Żółty
Izolacja żyły	PVC/nylon
Kolory żył	BN, WH, BU, GNYE
Przekrój przewodu	4
Przewód linkowy, układ	65

Napięcie nominalne	600 V
Prąd	10 A



- 3-stykowe + PE, proste złącze żeńskie 7/8"
- 3-stykowe + PE, proste złącze męskie 7/8"
- Kolor otuliny: żółty
- Długość przewodu: 2,0 m
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Złącze męskie 7/8", proste, 4-stykowe
- Złącze żeńskie 7/8", proste, 4-styk.
- Kabel elektroenergetyczny do instalacji w korytach / prowadzenia bez osłony / bezpośredniego zakopania w ziemi
- Powłoka TPE, kolor żółty, 4 × 16 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



schemat obwodu

