


RSM FKM RKM 57

Trójnik 2-drogowy – Rozgałęźnik T bez kabla




Dane techniczne

Typ	RSM FKM RKM 57
Nr kat.	U0142
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T, 2 -portowy
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	5
Uchwyt	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącze żeńskie, złącze męskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne
Uchwyt	Tworzywo sztuczne
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP67, Tylko po włożeniu wtyku
Protokół sieciowy	DeviceNet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+75 °C

Cechy charakterystyczne

- Design: M12 adapter with two 7/8" exits
- T-splitter, 5-pin
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Nagłówek schemat podłączenia



Dane techniczne

Uwaga

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.