


Dimensions



Typ	MK91-12-R/24VDC
Nr kat.	7545077
Napięcie nominalne	24 VDC
Napięcie robocze U_s	20...28 V DC
Pobór mocy	$\leq 1.5 \text{ W}$
Obwody wejściowe	2 elektrody lub alternatywnie 3 elektrody
Schaltpunkt	0,2-100 k Ω
Probe voltage	0,02...5 Vpp/150 Hz (triangle)
Schaltswelle	0,2...1 k Ω
Schaltswelle	0,8...4 k Ω
Schaltswelle	2,5...15 k Ω
Schaltswelle	10...100 k Ω
Einschaltverzögerung	0...20 s
Ausschaltverzögerung	0...20 s
Hysteresis	10 %
Obwody wyjściowe	
Obwody wyjściowe (cyfrowe)	2 $\times$ przekaźnik (przełączany)
Napięcie wyjścia przekaźnikowego	$\leq 30 \text{ VDC} / \leq 250 \text{ VAC}$
Prąd przełączania (na każde wyjście)	$\leq 3 \text{ A}$
Moc łączeniowa na wyjście	$\leq 500 \text{ VA/60 W}$
Częstotliwość przełączania	$\leq 5 \text{ Hz}$
Separacja galwaniczna	
Napięcie testowe	2,5 kV RMS
Elementy wskazujące/obsługowe	
Gotowość do pracy	Zielony
Stan przełączania	Żółty
Dane mechaniczne	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25...+60 °C
Temperatura składowania	-40...+80 °C
Wymiary	89 x 36 x 70 mm
Waga	150 g
Instrukcja montażu	Szyna DIN (NS35) lub szafa
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS
Połączenie elektryczne	4 $\times$ płaski zacisk 4-styk. z samoczynnie podnoszącymi się płytkami zaciskowymi
Zacisk, przekrój przewodu	1 $\times$ 2,5 mm ² / 2 $\times$ 1,5 mm ²