


Trójnik 2-drogowy Rozgałęźnik T RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562




Złącze żeńskie 7/8", 5-stykowe
Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
Złącze męskie 7/8", 5-stykowe
Obciążalność prądowa: 4 A
Napięcie znamionowe: 40 V
Stopień ochrony NEMA 1, 3, 4, 6, 6P i IEC
IP67
Zakres temperatur: -40 °C...+75 °C

Typ	RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562
Nr kat.	U2-32009
Specjalna konstrukcja	S1055 = czerwony uchwyt CS16561 = niestandardowe okablowanie z diodą
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T, 2-portowy
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, Czerwony


Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN
Specyfikacja techniczna	zgodnie z ANSI/B93.55M
Liczba styków	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie

Złącze B	Złącza, M12 × 1
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-101
Liczba pinów	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3

Złącze C	Złącze męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Specyfikacja techniczna	Zgodność z ANSI/B93.55M
Liczba styków	5
Zestyki	Mosiądz, CuZn, Powłoka pozłacana
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	Mosiądz, CuZn, Powłoka niklowana
Moment dokręcania	0.8 ... 1 Nm Nm
Żywotność mechaniczna	> 300 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67



schemat obwodu



Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	40V
--------------------	-----

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+105°C
---------------------------	--------------

Uwaga

Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
-------	--