


# RSM RKM 5711-1M

## Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen) – Otulina TPE



### Dane techniczne


|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                      | RSM RKM 5711-1M                    |
| Nr kat.                                  | U5452-57                           |
| Złącze A                                 | Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty         |
| Liczba styków                            | 5                                  |
| Styki                                    | Metal, CuZn, Złoczone              |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski  |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski  |
| Nakrętka/śruba                           | mosiądz, CuZn, Niklowane           |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania            |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                  |
| Typ ochrony                              | IP67, Tylko w skręconym stanie     |
| Złącze B                                 | Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty |
| Liczba pinów                             | 5                                  |
| Styki                                    | Metal, CuZn, Złoczone              |
| Materiał wokół styków                    | Tworzywo sztuczne, PUR, Niebieski  |
| Uchwyt                                   | Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski  |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane           |
| Żywotność mechaniczna                    | > 100 Cykle dopasowania            |
| Stopień ochrony                          | IP67, Tylko po skręceniu           |
| Kabel                                    |                                    |
| Protokół sieciowy                        | DeviceNet<br>CANopen, 5711         |
| Średnica przewodu                        | Ø 8.38 mm                          |
| Długość przewodu                         | 1 m                                |
| Otulina przewodu                         | PCW, Szary                         |
| Ekran                                    | tak                                |

### Cechy charakterystyczne



- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: szary
- Certyfikat UL
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Męskie 7/8", proste
- Długość kabla: 1,0 m

### Przekrój poprzeczny przewodu



### Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

|                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izolacja żyły                                 | PE (Dane), PVC (Zasilanie)                                                                     |
| Data cable cores                              |                                                                                                |
| Przekrój przewodu                             | 2 × 0.52 mm²                                                                                   |
| Przewód linkowy, układ                        | 19 × 0.19 mm                                                                                   |
| Power cable cores                             |                                                                                                |
| Przekrój przewodu                             | 2× 1.3 mm²                                                                                     |
| Linka                                         | 65 x0.16 mm                                                                                    |
| Kolory żył                                    | Power: RD, BK, Data: WH, BU                                                                    |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C        |                                                                                                |
| Napięcie nominalne                            | 300 V                                                                                          |
| Prąd                                          | 7 A                                                                                            |
| DC resistance (loop)                          | 34.1 Ω/km                                                                                      |
| Nom. impedance                                | 110 Ω (1 MHz)                                                                                  |
| Nom. capacitance                              | 40.52 pF/m                                                                                     |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne           |                                                                                                |
| Kąt gięcia (montaż stacjonarny)               | ≥ 5 x Ø                                                                                        |
| Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)          | ≥ 15 x Ø                                                                                       |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                  | -40...+80 °C                                                                                   |
| Inne cechy                                    |                                                                                                |
| Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych | nie                                                                                            |
| Bez halogenu                                  | nie                                                                                            |
| Certyfikaty                                   | UL<br>CSA                                                                                      |
| Uwaga                                         |                                                                                                |
| Uwaga                                         | - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. |