


FKV 49

Gniazdo FOUNDATION™ Fieldbus – Montaż od przodu



Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 eurofast
- Gwint PG9
- Obudowa z kołnierzem ze stali nierdzewnej
- 4 styki, z możliwością lutowania
- Do zastosowań FOUNDATION fieldbus i PROFIBUS-PA

Nagłówek schemat podłączenia

Podłączenie magistrali FOUNDATION™ i PROFIBUS-PA



Dane techniczne

Typ	FKV 49
Nr kat.	U7324
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316), Pasywacja
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring
Gwint montażowy	PG9
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	stal nierdzewnaPasywacja
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68, (skręccone razem)
Protokół sieciowy	FOUNDATION fieldbus
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C

Dane techniczne

Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+90 °C
Certyfikaty	CE
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.