


RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – Kołnierz



Cechy charakterystyczne



- 7/8" minifast Flanschstecker
- Gwint 1/2"-14 NPT
- Obudowa z kołnierzem ze stali nierdzewnej
- 4 styki, długość przewodu 0,3 m
- Do zastosowań FOUNDATION fieldbus

Nagłówek schemat połączenia

Konfiguracja styków Podłączenie magistrali FOUNDATION



Dane techniczne

Typ	RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Nr kat.	U7834
Złącze A	Męskie, 7/8"–16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal,CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316), Pasywacja
Typ montażu	montaż od przodu
Gwint montażowy	1/2"–14 NPT
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	FOUNDATION fieldbus
Długość przewodu	0.3 m, (Tolerancja: +50 mm)
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4 × 0.8 mm ²
Kolory żył	BU, BN, GY, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+105 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+105 °C
Certyfikaty	CE RoHS
Uwaga	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.