



Accessories

WM3



Modulul de rezistențe corespunde cerințelor privind monitorizarea liniei între un contact mecanic și un procesor de semnale. Circuitul de intrare este proiectat pentru senzori conform EN60947-5-6 (NAMUR) și este dotat cu o funcție de monitorizare a întreruperilor de fire și scurt-circuit.

Cablul între contactul mecanic și modulul de rezistență trebuie deconectat deoarece nu este posibilă monitorizarea acestei secțiuni.

Carcasa mică a WM3 permite integrarea în majoritatea cabinetelor.

Conexiunea este stabilă pe o parte prin capetele de cabluri, iar pe cealaltă prin terminale cu șuruburi.

WM3 este utilizat împreună cu procesorul de semnale TURCK MS15-231Ex0-R în cazul în care este utilizat doar un canal sau nu se folosesc senzori NAMUR.

Circuitul intern al WM3 e compus numai din rezistențe și o diodă și este clasificat ca echipament electric simplu conform EN 60079 (DIN VDE 0165-1) care nu necesită aprobare. Prin urmare, poate fi integrat în circuite cu protecție intrinsecă și montat în zone cu pericol de explozie.

- Circuit rezistiv numai pentru MS15-231Ex0-R
- Conectoare de fixare max. 2,5 mm

Dimensiuni

Tip	WM3
Nr. ID	0912103
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	einfaches elektrisches Betriebsmittel nach EN60079-14, eine Zulassung ist nicht erforderlich
Caracteristici Mecanice	
Clasă de protecție	IP20
Dimensiuni	11 x 10 x 150mm
Masă	13 g
Materialul carcasei	Plastic, Polycarbonat/ABS
Secțiunea terminalelor	2,5 mm ²

