

Y-FS4M12-2AL-SKP3

Trójnik 2-drogowy – Trójnik typu Y bez kabla, złącze męskie
— 2 złącza żeńskie

Dane techniczne

Typ	Y-FS4M12-2AL-SKP3
Nr kat.	8008081
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Męskie, M12 × 1
Liczba styków	4
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (skręcane razem)
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M8 × 1
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	(skręcane razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V
Napięcie nominalne	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+90 °C

Cechy charakterystyczne



Akcesoria

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM	6936173
Klucz płaski do złącza M12 (SW13)	



TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	