


Kabel zasilania


Otulina TPE

RSM RKM 126-10M/S3059



Typ	RSM RKM 126-10M/S3059
Nr kat.	U-35632
Złącze A	Męskie, 1 1/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	12
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Złącze B	Złącze żeńskie, 1 1/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	12
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Średnica przewodu	Ø 14.61 mm
Długość przewodu	10 m
Otulina przewodu	TPE, Żółty
Izolacja żyły	PVC/nylon
Kolory żył	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Przekrój przewodu	12
Przewód linkowy, układ	65
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	7 A

- Złącze męskie 1 1/8" minifast, proste
- Złącze żeńskie 1 1/8" minifast, proste
- Złącze męskie 1 1/8", proste, 12-stykowe
- Złącze żeńskie 1 1/8", proste, 12-stykowe
- Kabel elektroenergetyczny do instalacji w korytach / prowadzenia bez osłony / bezpośredniego zakopania w ziemi
- Powłoka TPE, kolor żółty, 12 × 16 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



schemat obwodu

1	OG	1
2	BU	2
3	WH/BK	3
4	RD/BK	4
5	GN/BK	5
6	OG/BK	6
7	BU/BK	7
8	BK/WH	8
9	GN/YE	9
10	RD	10
11	WH	11
12	BK	12