


RKM 57-TR2

Rezystor zakończeniowy magistrali




Dane techniczne

Typ	RKM 57-TR2
Nr kat.	U0102-1
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Napięcie nominalne	300 VDC
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C

Cechy charakterystyczne

- Typ: Złącze żeńskie 7/8", 5-stykowe
- Do stosowania w aplikacjach CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Napięcie nominalne: 300 VDC (maks. 7,6 VDC na pinach z rezystorem)
- Wewnętrzny rezystor 120 Ω, 1/2 W
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Zakres temperatur: -40°C ... +80°C

Nagłówek schemat podłączenia



schemat obwodu

