



RSC RKC 572-0.3M

Kabel magistrali CAN (DeviceNet, CANopen) – Kabel przedłużający




Dane techniczne

Typ	RSC RKC 572-0.3M
Nr kat.	U0320-02
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu

Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12, proste, kodowanie A
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie A
- Materiał powłoki: PVC, z ekranem, 2STPX22 AWG
- Kolor powłoki: szary
- Para zasilająca: AWG 2/24
- Para transmisji danych: AWG 2/24
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Złącze żeńskie M12, proste, kodowanie A
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie A
- Długość kabla: 0,3 m
- Litzen paarverseilt; geschirmt
- Kabel do sieci Fieldbus
- Typ Fieldbus: DeviceNet, powłoka PVC, kolor szary, ekranowany, 2STP × 22 AWG
- Odporność na UV
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków




Dane techniczne

NEMA: 1, 3, 4, 6P	
Kabel	
Identyfikator przewodu	RF50603
Liczba żył przewodu	4
Średnica przewodu	Ø 7.24 mm
Długość przewodu	0.3 m
Otulina przewodu	PCW, Szary
Ekran	Folia (WEJŚCIE), 22 AWG, TC (miedź cynowana)
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Podzespół 1	
Opis montażu	STP (skrętka ekranowana)
Liczba par	1
Średnica przewodnika	0.05 "
Izolacja żyły	PCW
	Folia (WYJŚCIE)
Przekrój przewodu	2×22 AWG [zbliżony do 0,34 mm²]
Przewód linkowy, układ	19×0.0058 "
Opis montażu	STP (skrętka ekranowana)
Liczba modułów	1
Średnica przewodnika	0.088 "
Izolacja żyły	Pianka HDPE
Assembly Foil	Folia (WYJŚCIE)
Przekrój przewodu	2×22 AWG [zbliżony do 0,34 mm²]
Przewód linkowy, układ	19×0.0058
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	5...+80 °C
Temperatura otoczenia podczas instalacji	-10...+80 °C
Certyfikat	
Uwaga	

Używanie kabla w skrajnych temperaturach, gdy jest on narażony na działanie określonych substancji chemicznych i powyżej znamionowej prędkości cyklu lub poniżej znamionowego promienia gięcia

schemat obwodu



Dane techniczne

kabla może zmniejszyć jego wytrzymałość na zginanie.

Uwaga

- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
