


TB-4M8Z-3-5


Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach – Ø8 mm I/O Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung



Cechy charakterystyczne

- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE
- General Purpose Cable
- Black PVC jacket, shielded, 6X24 AWG
- -40 Cold Bend Rating
- Flame Ratings: UL1061, CSA FT1
- Długość kabla: 5,0 m

Przekrój poprzeczny przewodu



Przyporządkowanie styków

Port I/O




Dane techniczne

Typ	TB-4M8Z-3-5
Nr katalogowy	U2-31576
koncentrator sygnałów I/O	koncentrator sygnałów I/O, 4 porty, ze zintegrowanym przewodem
Housing	tworzywo sztuczne, PA 6 GF30, czarny
Port I/O	Ø 8 mm, Złącze żeńskie
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-104
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 6 GF15, Czarny
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/ FPM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Terminal grupowy	Bok
Przewód	
Identyfikator przewodu	RF50845
	6
Średnica przewodu	Ø 5.13 mm
Długość przewodu	5 m (+ 50 mm lub 4% długości/-0,0, w zależności od tego, która wartość jest większa)
Otulina przewodu	PCW, Czarny
Ekran	Aluminium/poliester (WEJŚCIE)
Rozmiar dławnicy kablowej	26 AWG, TC (miedź cynowana)
Średnica przewodnika	0.044 "

Dane techniczne

Materiał przewodnika	?
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	6 × 24 AWG [zbliżony do 0,25 mm²]
Przewód linkowy, układ	19 × 36 AWG
Kolory żył	GN, YL, GY, BN, BU, WH
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 VDC
Prąd	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 6 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Wytrzymałość na zginanie na zimno	-40 °C
Stacjonarna	-40 °C...+85 °C
Aplikacja ruchoma	-40 °C...+105 °C
	-20 °C...+105 °C
Certyfikat	
Certyfikaty	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS
Uwaga	
	— Wartości giętkości mogą być zmniejszone w przypadku stosowania w ekstremalnych temperaturach, w kontakcie z niektórymi chemikaliami, powyżej prędkości nominalnej lub poniżej nominalnego promienia gięcia.
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Wykres



Okablowanie

Port/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
Złącze kołnierzone M23	1	2	3	4
Przewód	WH	GN	YE	GY

Zasilanie C1-C4	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzone M23	11	9 + 10	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VS-M12-BK	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	5	Etykiety

Akcesoria

Nr ident.	Oznaczenie	Opis
6900197	CK12-0	Złącze rozbiernale żeńskie M23, 12-pinowe, proste
6931889	CS12-0	Złącze rozbiernale męskie M23, 12-pinowe, proste
6931780	CKCM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m*
6931781	CKCM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m*
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 5 m*
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 10 m*
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 12-pinowe, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 12-pinowe, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
6936055	VS-M12-BK	Ośłona złącza żeńskiego M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długości dostępne na życzenie