


Akcesoria dla systemów Fieldbus

Przepust ścienny/panelowy



Montaż od tyłu

FKSDD RJ45SF 44




Typ	FKSDD RJ45SF 44
Nr kat.	U3-00647
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 x 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA6, Białe
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane, Czarny
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Flange housing	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 1.8 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	Pierścień O-ring, tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	Odlew ciśnieniowy cynku GD-Zn Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (podłączone)
Złącze B	Złącze żeńskie, RJ45, Kąt prosty
Liczba pinów	8
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, LCP, Czarny
Obudowa kołnierзова	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień ochrony	IP20
Kabel	
Protokół sieciowy	Ethernet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50V
Napięcie nominalne	48V _{AC} /60V _{DC}
Prąd	0.2AA

- Gniazdo żeńskie M12, proste, 4-styk., kodowanie D
- Złącze żeńskie RJ45, proste, 4-styk.
- Z ekranem, CAT 5a
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- Gniazdo żeńskie RJ45, kątowne, 8-styk.



schemat obwodu



Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85°C
------------------------------	-------------

Uwaga

Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
-------	--